


Linijski portal DHSL-2DGPL40S-HMP25

Broj artikla: 543010

FESTO

sastavljeno od pogona bez klipnjače s vodećom osovinom i modularnom osovinom rukovanja, visoko dinamički sa Soft Stopom, precizno, robusno. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 4.0
Korisni teret	0 ... 10 kg
Pogon Z-os	HMP-25
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Međupozicija Z-os	1-struko
Hod Z-os	0 ... 400 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	2x DGPL-40-SPC11
Vrsta pogona Y-os	servopneumatski
Međupozicija Y-os	2-struko
Hod Y-os	0 ... 1.600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 1 mm