


Elektrika-priklapanje CPV18-GE-DN3-8

Broj artikla: 546202
Proizvod u napuštanju

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CP-proširenje ogranka	da 32 ulaza 32 izlaza
Feldbus sučelje	po izboru: - 5-polna vijčana stezna letva - Utičnica i utikač, M12x1, 5-polni, A-kodiran Sub-D, 9-pin, utičnica
Dijagnoza specifična za uređaj	ConditionMonitoring Nedostatni modul na CP odvojk Izlazi kratkog spoja/preopterećenja Ulazi kratkog spoja/preopterećenja Podnapon, ventilski blok (proširenje) Podnapon, modul izlaza Podnapon, napajanje senzora Podnapon, ventilski blok
Tipovi komunikacije	Change of State Polling Strobbed I/O
Potpora konfiguracije	EDS-datoteka i simbol grafike
Maksimalni broj ventilskih zavojnica s proširenjem odvojka	48
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	16
Zaštita od zamjene polova	za sve priključke električnog pogonskog napona
Dodatne funkcije	Condition Counter
Baud brzina	125, 250, 500 kBit/s Namještanje pomoću modula sklopke
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 26,4 V
Maksimalni broj izlaza	16 ventilskih svitaka i 32 izlaza 48 ventilskih svitaka
Maksimalni broj ulaza	32
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Preostala valovitost	4 Vss
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona, opterećenje	Ovisno o tipu ventila
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	Elektronika: ≤ 200 mA Napajanje senzora: ovisno o senzoru
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP20 IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Područje adresiranja	0 ... 63 Namještanje pomoću modula sklopke
Certificiranje Feldbusa	ODVA
Galvansko razdvajanje Feldbus sučelja	Optokopler
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	MNS: DeviceNet Status

Svojstvo	Vrijednost
LED-pokaz specifičan za proizvod	12/14: sklopno stanje ventila PS: opskrba pogonskim naponom elektronike i tereta
Identifikacija proizvoda	Proizvod-tip: Pneumatski ventil (27 dec.) Kod za proizvod: 8942 dec.
Material cover	PA ojačan
Material seals	CR NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Materijal - napomena	RoHS sukladno