


# Magnetni ventil

## CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT

Broj artikla: 547013

FESTO

za ventilski blok CDVI, Clean Design.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost  |
|--|---|
| Funkcija ventila                           | 3/2 zatvoren, monostabilan                        |
| Način aktiviranja                          | električno  |
| Normalni nazivni protok                    | 500 l/min   |
| Pogonski tlak                              | -0,9 ... 10 bar                                   |
| Konstruktivna struktura                    | Klipni zasun                                      |
| Vrsta resetiranja                          | pneumatska opruga                                 |
| Nazivni promjer                            | 5 mm  |
| Funkcija odlaznog zraka                    | može se prigušiti                                 |
| Princip brtvljenja                         | mekano  |
| Ručno pomoćno aktiviranje                  | s dodirrom  |
| Vrsta upravljanja                          | predupravljano                                    |
| Opskrba zrakom upravljanja                 | eksterno  |
| Smjer strujanja                            | reverzibilno                                      |
| Uputa za dinamičku silu                    | Učestalost uklapanja najmanje 1/mjesec            |
| Tlak upravljanja                           | 3 ... 8 bar                                       |
| b-vrijednost                               | 0,34  |
| C vrijednost                               | 2,05 l/sbar                                       |
| Vrijeme sklapanja isklj                    | 14 ms   |
| Vrijeme sklapanja uklj                     | 10 ms   |
| Pogonski medij                             | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja        | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 3 - visoka otpornost na koroziju                  |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura medija                         | -5 ... 50 °C                                      |
| Temperatura okoline                        | -5 ... 50 °C                                      |
| Težina proizvoda                           | 185 g   |
| Vrsta pričvršćenja                         | na uvrtanje                                       |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84 | Priključna ploča                                  |
| Pneumatski priključak 1                    | Priključna ploča                                  |
| Pneumatski priključak 2                    | Priključna ploča                                  |
| Pneumatski priključak 3                    | Priključna ploča                                  |
| Pneumatski priključak 4                    | Priključna ploča                                  |
| Pneumatski priključak 5                    | Priključna ploča                                  |
| Materijal - napomena                       | RoHS sukladno                                     |
| Material seals                             | NBR<br>TPE-O                                      |
| Material housing                           | Aluminijski tlačni lijev                          |