



Razdvajač dodavanja HPV-22-60-A

Broj artikla: 529354

FESTO

Integrirana senzorička sa SME-8-.../ SMT-8-... senzorima. Optimalna i precizna mogućnost adaptacije pomoću centriranih tuljaka ZBH.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	60 mm
Promjer klipa	22 mm
Maks. točnost zamjene	0,3 mm
Maks. zračnost ticala Sx	0,05 mm
Maks. zračnost ticala Sz	0,03 mm
Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti ax	0,04 deg
Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti ay	0,07 deg
Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti az	0,12 deg
Pričvršćenje, vanjski prsti	Prolazni provrt
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	dvostruki klip Klipnjača Zaporni zasun osigurano od zakretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
polovina takta	398,1 ms
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Četverobridna vodilica
Vrijeme ciklusa	796,1 ms
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Maks. sila na prstu, statička Fz	180 N
Maks. moment na prstu Mr statički	9 Nm
Maks. moment na prstu Mx statički	9 Nm
Maks. moment na prstu My statički	9 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	180 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	225 N
Težina proizvoda	1.500 g
Maks. masa po eksternom prihvatnom prstu	395 g
Alternativni priključci	M5
Vrsta pričvršćenja	Unutarnji navoj i utor za centriranje s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom po izboru:
Pneumatski priključak	M5