

Filtar od aktivnog ugljena LFX-1/4-D-MIDI

Broj artikla: 532781

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Visokoučinski filter za tehnički bezuljni, bezmirisni komprimirani zrak u kvaliteti živežnih namirnica

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serijski broj	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena Filtar s vlaknima
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Preporučeni maksimalni normalni protok	900 l/min
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	≤ 0,003 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	816 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak	G1/4
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča G1/4
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Aktivni ugljen Tkanina
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC