

Zauljivač MS9-LOE


Broj artikla: 562533

FESTO

Za sklop podnožja ventila, s G-navojem



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	9
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	490 ml
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara integrirano kao metalna zdjelica
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	100 l/min
Normalni nazivni protok	8.500 ... 27.000 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex h IIC T6 Gb X
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Material of cover	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material module connector	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Material cup seal	NBR
Material screen	PA