

Mikrofiltrar MS9-LFM-G-AUV-HF

Broj artikla: 564053

FESTO

Filtar 0,01µm, metalna zdjelica, visoki protok, automatski ispušt kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Veličina	9
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Finoća filtra	0,01 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski ručno dodirujući
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	7.800 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	390 l/min
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Maks. količina kondenzata	225 ml
Klasa korozije otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pneumatski priključak 1	Modul podnožja
Pneumatski priključak 2	Modul podnožja
Material housing	Aluminijski tlačni ljev
Material of cover	PA
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Material screen	PA
Material seals	NBR
Težina proizvoda	2.500 g