


# Odvajач vode MS6-LWS


Broj artikla: 564858

FESTO

Odvod kondenzata automatskim ispusnim ventilom za kondenzat.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Seriya	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Centrifugalni odvajач
Maks. količina kondenzata	38 ml
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Stupanj odvajanja kondenzata	99 %
Pogonski tlak	0,8 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	2.400 ... 3.800 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex h IIC T6 Gb X
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:--] Inertni plinovi
Klasa korozijske otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Material screen	PA