


Standardni cilindar DNC-100-320-PPV-A-C180

Broj artikla: 567934
Proizvod u napuštanju

FESTO

Cilindarska cijev okrenuta 180 stupnjeva, T-utori na strani priključka komprimiranog zraka.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hod | 320 mm |
| Promjer klipa | 100 mm |
| Navoj klipnjače | M20x1,5 |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | ISO 15552 |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Profilna cijev |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Pogonski tlak | 0,6 ... 12 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 1,2 J |
| Duljina prigušivanja | 32 mm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 4.418 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 4.712 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 1.544 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 115 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 4.653 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 38 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem s priborom |
| Pneumatski priključak | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijski tlačni lijev oplašteno |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik |
| Informacija o materijalu, cijev cilindra | Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano |