



Mini zasun DGSL-4-10-EA

Broj artikla: 570158

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Hod | 10 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / duljina sprijeda | 4,5 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / duljina straga | 3,5 mm |
| Promjer klipa | 6 mm |
| Vrste pogona, jedinica pogona | Prečka |
| Prigušivanje | Kratki elastični prigušni prsteni/jastuci na oba kraja |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodilica | Kuglično vođenje |
| Konstruktivna struktura | Prečka Klip Klipnjača Klizač |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 8 bar |
| Maks. brzina | 0,5 m/s |
| Točnost ponavljanja | 0,3 mm |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,015 Nm |
| Duljina prigušivanja | 0,9 mm |
| Maks. sila Fy | 343 N |
| Maks. sila Fz | 343 N |
| Maks. moment Mx | 2 Nm |
| Maks. moment My | 2 Nm |
| Maks. moment Mz | 2 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 13 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 17 N |
| Pokretna masa | 31 g |
| Težina proizvoda | 84 g |
| Alternativni priključci | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak | M3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material cover | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nehrđajući |