


Beskontaktni prekidač SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE

Broj artikla: 571339

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Oblik | Izvedba u bloku |
| Zasnovano na normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena |
| Upute za korištenje | Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator" |
| Mjerna veličina | Pozicija |
| Princip mjerenja | magnetski induktivno |
| Temperatura okoline | -20 ... 70 °C |
| Uklopni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Uklopnik |
| Histereza | ≤ 2 mm |
| Uklopno vrijeme | ≤ 0,5 ms |
| Isklopno vrijeme | ≤ 0,5 ms |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Maks. uklopna snaga DC | 6 W |
| Pad napona | < 1,8 V |
| Induktivni zaštitni spoj | prilagođeno svicima MZ, MY, ME |
| Najmanja struja tereta | 0 mA |
| Preostala struja | < 0,1 mA |
| Otpornost na kratki spoj | u taktu |
| Otpornost na preopterećenje | postoji |
| Pogonski napon dimenzioniranja DC | 24 V |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Zaštita od zamjene polova | za sve električne priključke |
| Električni spoj 1, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 3 |
| Odlazni smjer, priključak | uzduž |
| Duljina kabla | 5 m |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material cable sheath | TPE-O |
| Krajevi žila | Tuljak završetka žile |
| Vrsta pričvršćenja | stegnuto |
| Pritezni moment | 1,2 Nm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 65,9 g |
| Boja, kućište | crno |
| Material housing | Alumijska legura za gnječenje Mjed poniklana PP |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| | TPE-O TPE-U(PU) visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -20 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP68 prema IEC 60529 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |