



Spojni vod NEBS-L1G4-K-5-LE4

Broj artikla: 572577

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	S držačem natpisne oznake
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	106 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Connection pattern L1J
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Snap-in locking
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	4
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	4
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 13 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 42 mm
Promjer kabela	4,1 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabla	4x0,17
Nazivni presjek vodiča	0,17 mm ²
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP40
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	PA
Boja, kućište	bijelo
Material electrical contact	Tin-plated bronze
Material insulation	PVC