


Utični spojnik NPQH-D-Q14-Q10-P10

Broj artikla: 578332

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 9 mm |
| Dubina umetanja cijevi | 18,3 ... 22,5 mm |
| Note on the tubing insertion depth | Diameter 10: depth 18.3 mm Diameter 14: depth 22.5 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 2 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 20 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 290 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Mjesto izdavanja certifikata | NSF C0523185 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistog prostora | ISO class 4 |
| Sigurnost hrane | Pogledajte izjavu o sukladnosti NSF/ANSI 169 |
| Temperatura okoline | 0 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 43,2 g |
| Pneumatski priključak 1 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 14 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Brass, chemically nickel-plated |
| Guard ring material | PEI |
| Material release ring | Brass, chemically nickel-plated |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Thrust ring material | PEI |