


Zglobni cilindar DW-80-50-Y-AB

Broj artikla: 557914

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Hod | 50 mm |
| Promjer klipa | 80 mm |
| Navoj klipnjače | M20x1,5 |
| Razmak viljuškaste glave do zakretnog pričvršćenja | 28 mm |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača s viličastom glavom Zakretno pričvršćenje na ležajnom poklopcu Cijev cilindra |
| Regulacija brzine | integrirano prigušivanje obostrano |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj s viličastom glavom |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 1,8 J |
| Duljina prigušivanja | 30 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 2.721 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 3.016 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 1.651 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 39 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 4.185 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 65 g |
| Alternativni priključci | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta pričvršćenja | sa zakretnim pričvršćenjem na ležajnom poklopcu s priborom |
| Pneumatski priključak | Rc3/8 |
| Material rod clevis | Čelični lijev Čelik za poboljšanje |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material wiper seal | Bronca |
| Material cover | Aluminijski tlačni lijev eloksirano |
| Material seals | NBR |
| Material piston rod | Čelik za poboljšanje tvrdo kromirano |
| Material cylinder barrel | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |