

Vodeća osovina EGC-185- -FA

Broj artikla: 558868

FESTO

S vodicom s recirkulirajućim kuglicama, bez pogona



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 ... 8.500 mm
Veličina	185
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja Ix	23.400E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iy	27.400E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	15.200 N
Maks. sila Fz	15.200 N
Maks. otpor praznog hoda	15 N
Maks. moment Mx	529 Nm
Okretni moment tromosti It	14.100E+03 mm ⁴
Pneumatski priključak zaustavne jedinice	M5
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover profile	ABS
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material guide slide	Čelik
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano