

Modul rukovanja EHMY-LP-EGC-185-TB-KF- -

Broj artikla: 8004614

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni promjer	73,85 mm
Radni hod	200 ... 4.500 mm
Potrebna ravnost prigradnih ploha	0,1 mm/m
Zupčasti remen, istežanje	0,29 %
Zupčasti remen, podjela	8 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. sila posmaka Fx	2.500 N
Konstanta posmaka	232 mm/U
Materijal - napomena	RoHS sukladno