


Vodeća osovina ELFC-KF-32-100

Broj artikla: 8062796

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	100 mm
Veličina	32
Rezerva hoda	0 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	250 m/s ²
Maks. brzina	1,5 m/s
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 7
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Momenti površina 2. stupnja Iy	38E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iz	45E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	150 N
Maks. sila Fz	300 N
Maks. moment Mx	1,3 Nm
Maks. moment My	1,1 Nm
Maks. moment Mz	1,1 Nm
Okretni moment tromosti It	1,77E+03 mm ⁴
Sila posmaka	2 N
Fy s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	552 N
Fz s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	1.104 N
Mx s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	5 Nm
My s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	4 Nm
Mz s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	4 Nm
Pokretna masa	61 g
Prirast težine po 10 mm hoda	11 g
Material of end caps	Die-cast aluminium, painted
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover tape	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cover	Die-cast aluminium, painted
Material guide slide	Čelik
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijski tlačni lijev