


# Utičnica MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Broj artikla: 570367

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Električni priključak	3-polni Utičnica kutna Plug pattern type C to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	6 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Navojni spoj kabela	M12
Dozvoljeni promjer kabela	4 ... 6 mm
Presjek priključka	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Material housing	PA ojačan
Material seals	HNBR