


Zaporni vijak NPQR-BK-G18

Broj artikla: 8085673

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Plug screw
Veličina pakiranja	1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
Mjesto izdavanja certifikata	NSF C0556009
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Pogledajte izjavu o sukladnosti NSF/ANSI 169
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Nazivni moment pritezanja	6 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	Internal hex A/F 5
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of threaded seal	FPM