

# Utični spojnik NPQR-D-Q4-E

Broj artikla: 8085697

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni promjer                                 | 3 mm   |
| Dubina umetanja cijevi                          | 14 mm  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Oblik   | Ravni oblik  |
| Veličina pakiranja                              | 1  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi  |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C  |
| Mjesto izdavanja certifikata                    | NSF C0556009   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a  |
| Klasa čistog prostora                           | ISO class 4  |
| Sigurnost hrane                                 | Pogledajte izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169                                |
| Temperatura okoline                             | -20 ... 150 °C   |
| Težina proizvoda                                | 9,8 g  |
| Pneumatski priključak 1                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm                                       |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm                                       |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material housing                                | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Guard ring material                             | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Material release ring                           | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Material of tubing seal                         | FPM  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Thrust ring material                            | PPSU   |