


# Mrežni filter CAMF-C6-F-C42-11A

Broj artikla: 8096894

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Otpornost na kratki spoj	ne
Strujna opteretivost kod 40°C	42 A
Područje pogonskog napona AC	0 ... 520 V
Mrežna frekvencija	0 ... 60 Hz
Napon izolacije	2.650 V
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 295 mm x 85 mm
Dozvola	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 100 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-25 ... 100 °C
Težina proizvoda	1.400 g
Vrsta pričvršćenja	Montažna ploča, navojno pritegnuta
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj ugradnje	vodoravno
Električni spoj 1, funkcija	Opskrba naponom
Električni spoj 1, tip konektora	Stezna letva
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	3
Electrical connection 1, conductor cross section	10 ... 16 mm <sup>2</sup>
Električni spoj 2, funkcija	Opskrba naponom
Električni spoj 2, tip konektora	Stezna letva
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Električni spoj 2, broj pinova/žica	3
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	3
Electrical connection 2, conductor cross section	10 ... 16 mm <sup>2</sup>