

Elektronski modul VMPA-FB-EMG-P5

Broj artikla: 8111882

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dijagnoza	Podnapon, ventili Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	1
Parametriranje	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Zaštita od zamjene polova	da
Područje pogonskog napona DC elektronike/senzora	18 ... 30 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	21,6 ... 26,4 V
Vlastita primljena struja kod napona pod teretom	5,5 mA
Vlastita primljena struja kod pogonskog napona	12 mA
Maksimalni broj izlaza	1
Maksimalni broj ulaza	1
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	60 mA up to 30 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	22 mA after 30 ms
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	da
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno