

Vodeća osovina ELFC-KF-45-1500

Broj artikla: 8062811

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	1.500 mm
Veličina	45
Rezerva hoda	0 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	250 m/s ²
Maks. brzina	1,5 m/s
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 7
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Momenti površina 2. stupnja Iy	140E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iz	170E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	300 N
Maks. sila Fz	600 N
Maks. moment Mx	5,5 Nm
Maks. moment My	4,7 Nm
Maks. moment Mz	4,7 Nm
Okretni moment tromosti It	8,5E+03 mm ⁴
Sila posmaka	4,5 N
Fy s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	1.104 N
Fz s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	2.208 N
Mx s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	20 Nm
My s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	17 Nm
Mz s teoretskim radnim vijekom od 100 km (isključivo iz perspektive vodilice)	17 Nm
Pokretna masa	144 g
Prirast težine po 10 mm hoda	23 g
Material of end caps	Die-cast aluminium, painted
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover tape	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cover	Die-cast aluminium, painted
Material guide slide	Čelik
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijski tlačni lijev