


energy efficiency module

MSE6-C2M-5000-FB43-D-M-RG-BAR-M12L5-MQ1-AGD

Broj artikla: 8157912

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 6 |
| Seriya | MSE |
| Položaj ugradnje | Horizontal +/- 5° |
| Funkcija ventila | 2/2 otvoren, monostabilan |
| Operating pressure MPa | 0,5 ... 1,1 MPa |
| Pogonski tlak | 5 ... 11 bar |
| Normalni nazivni protok | 7.000 l/min |
| Dozvola | RCM Mark |
| KC mark | KC-EMV |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | 0 ... 50 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 s utičnicom |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 4.455 g |
| Električni priključak | 5-polno M12x1, L-coded to EN 61076-2-111 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material of cover | PA ojačan |
| Material cover | PA ojačan |
| Feldbus sučelje | 2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana |
| Područje pogonskog napona DC elektronike/senzora | 18 ... 30 V |
| Pogonski napon DC napon opterećenja | 21,6 ... 28,8 V |
| Zaštita od zamjene polova | za priključke pogonskog napona |
| Preočiva(e) jedinica(e) | kPa l l/min m ³ mbar psi scf scfm |
| Mjerno područje protoka, početna vrijednost | 50 l/min |
| Mjerno područje protoka, završna vrijednost | 5.000 l/min |
| Točnost protoka | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
| Pressure measuring range start value (MPa) | 0 MPa |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|----------------------|
| Mjerno područje tlaka, početna vrijednost | 0 bar |
| Pressure measuring range start value (psi) | 0 psi |
| Pressure measuring range end value (MPa) | 1,4 MPa |
| Mjerno područje tlaka, krajnja vrijednost | 14 bar |
| Pressure measuring range end value (psi) | 203 psi |
| Točnost FS | 3 %FS |
| Broj ulaza | 2 |
| Sklopna logika, ulazi | PNP (plus sklapanje) |
| Broj izlaza | 2 |
| Sklopna logika, izlazi | PNP (plus sklapanje) |
| Maks. opskrba strujom po kanalu | 1 A (12 W lamp load) |