

Prostorni portal EXCL-15-

Broj artikla: 8159775
Novo

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	15
Hod u X-smjeru	200 ... 1.000 mm
Hod u Y-smjeru	200 ... 700 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Sustav prostornog portala
Vrsta motora	Koračni motor
Maks. ubrzanje	1 m/s ²
Maks. brzina	0,5 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Nazivna snaga po fazi, efektivna	2 ... 4,2 A
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP10
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Moment držanja, motor	0,5 ... 1,4 Nm
Maks. procesna sila u Z-smjeru	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Vrsta pričvršćenja	With female thread M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno