


hárompontos megfogó HGDD-50-A

Cikkszám: 1163043

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Löket megfogó pofánként	8 mm
Max.kicserélési pontosság	≤ 0.2 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay	≤ 0.1 deg
Max.megfogó pofa játék, Sz	≤ 0.05 mm
Forgásszimmetrikus	≤ 0.2 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.03 mm
Megfogó ujjak száma	3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	3 pontos
Konstruktív felépítés	Ferde sík kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	1,113 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	1,044 N
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Üzemi nyomás, záró levegő	0 ... 0.5 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	93 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	128 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	371 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	348 N
Tehetetlenségi nyomaték	9.65 kgcm ²
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	1,300 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	45 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	30 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	30 Nm
Vezető elemek utánkenési időköze	5 Mio SP
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	276 g
Gyártmány súlya	1,117 g
Felfogási mód	átmenő furattal és illesztőcsappal belső menettel és illesztő csappal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás, zárólevegő	M5
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover cap	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Steel, hardened