


lapos henger EZH-1,5/6,5-10

Cikkszám: 13009

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Löklet | 10 mm |
| Dugattyú átmérő | 3 mm azonos átmérő |
| Csillapítás | nincs csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | egyszeres működtetésű nyomó |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú négyzetes dugattyúrúd |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték | négyzetes dugattyúrúd |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás | 3 ... 6 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 3.8 N |
| Elvi minimális rugó visszaállító erő | 1 N |
| Elvi maximális rugó visszaállító erő | 1.7 N |
| Gyártmány súlya | 4 g |
| Felfogási mód | keresztirányú furattal |
| Pneumatikus csatlakozás | Csatlakozó csőcsonk: PK-3 |
| Material cover | Alumínium |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium |
| Material piston rod | PA erősítésű |