


# valve control module VAEM-V-S8RS2

Broj artikla: 8088993

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	92 mm x 100 mm x 28 mm
Diagnosics via LED	Error Run
Diagnosics via bus	Short circuit/overload at output Undervoltage in load supply Wire break at the output
Položaj ugradnje	proizvoljno
Parametriranje	Parameter settings per output
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Elementi za posluživanje	DIP switch for transmission rate
Vlastita primljena struja kod pogonskog napona	27 mA
Trigger nivo	Level 14 ... 24 V
Područje napona tereta DC	8 ... 24 V
Maksimalni broj izlaza	8
Inrush current, per output	20 ... 1.000 mA
Holding current, per output	20 ... 400 mA
Inrush current, total	≤ 4 A
Holding current, total	≤ 1,8 A
Pickup time	≤ 100 ms
Time resolution	0,2 ms
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 15 %
Power supply, function	Digital trigger input Opskrba naponom
Napajanje, način spajanja	Utikači
Napajanje, tehnologija spajanja	Manufactured by Assmann WSW components GmbH
Napajanje, broj pinova/žica	5
Communication interface, connection type	Utičnica
Communication interface, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Communication interface, number of pins/wires	4
Communication interface, connection pattern	00991872
Communication interface, function	Communication
Communication interface, protocol	RS232
Communication interface, transmission rate	9,6 - 115,2 kBd
Communication interface, galvanic isolation	ne
Mrežno sučelje, način spajanja	Utičnica
Mrežno sučelje, tehnologija spajanja	RJ45
Electrical connection, output, connection type	2x terminal strips
Electrical connection, output, connection technology	Opružna stezaljka
Electrical connection, output, number of pins/wires	8
Electrical connection for output, conductor cross section	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Electrical connection, output, function	Switching output
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6

Svojstvo	Vrijednost
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	RCM Mark
Težina proizvoda	98 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Boja, kućište	crno
Material housing	PA
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno