


# Kosi ventil

## VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM

Broj artikla: 8111591

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Dosjedni ventil s klipnim pogonom
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključni vod	G $\frac{3}{4}$ navojni prsten prema DIN ISO 228
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pressure of medium	0 ... 3 MPa
Tlak medija	0 ... 30 bar
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	s upravljanjem izvana
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/8
Operating pressure MPa	0,5 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak	5 ... 7 bar
Operating pressure	72,5 ... 101,5 psi
Medij	Para Hidrauličko ulje na bazi mineralnih ulja Inertni plinovi Mineralno ulje Voda filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 200 $\mu$ m neutralne tekućine
Smjer protoka	Iznad kosoga ventila, za plinovite medije
Kontrola medija	Uključivanje / isključivanje
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet	600 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medija	-10 ... 180 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Protok Kv	11,8 m <sup>3</sup> /h
Primjena u vanjskom području	C1 - atmosferski zaštićena mjesta korištenja
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material process valve housing	Mjed
Šifra proizvoda, kućište procesnog ventila	CW724R
Material seals	FPM
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Težina proizvoda	2.448 g
Veličina pogona	75 mm
Hod	20 mm
Upravljačka funkcija	Zatvaranje preko sile opruge, NC
Prepoznavanje pozicije	S mehaničkim pokazivačem
Material drive housing	PA ojačan
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cover	PA ojačan