


# vákuum szívókorong VAS-125-3/8-SI-B

Cikkszám: 1415120

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	6 mm
Névleges méret	7 mm
Szívókorong átmérő	125 mm
Szívókorong térfogat	79.1 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 200 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	700 N
Gyártmány súlya	214 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	G3/8
Szín	átlátszó
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (szilikon)