


hosszkiegyenlítő VAL-1/8-10

Cikkszám: 151210

★ Sztenderd termék program

vákuum szívókorongokhoz

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	10 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	62 g
Felfogási mód	With male thread M22x1.5
Szívókorong felfogás	G 1/8
Vákuum csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium
Material bracket	Alumínium POM erősen ötvözött acél, rozsdamentes