

Szabványos henger

DNG-320- -PPV-A-S8

Cikkszám: 151901

FESTO

ISO 15552, NF E 49 003.1 és UNI 10 290 szerint, érintés nélküli helyzetérzékelés, mindkét oldalon beállítható véghelyzet csillapítás.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 2,000 mm
Dugattyú átmérő	320 mm
Dugattyúrúd menet	M48x2
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	valamennyi henger felület megfelel a KBK3 (erős korrózióvédelem) korrózióállósági osztálynak. Ezeket a változatokat az S3 tartalmazza. A homlokfelületek és a csapágynyak átmérők nincsenek védve. A további szükséges védelmi intézkedéseket rendeléskor kell megadni.
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Csillapítási hossz	66 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	46,380 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	48,250 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	570 g
Alapsúly 0 mm löketnél	53,200 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1
Anyag információ, fedél	Alumínium öntvény
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	erősen ötvözött acél