

Uređaj za posluživanje CDPX-X-E2-W-10-EX2

Broj artikla: 8155221

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	265 mm
Dubina ugradnje	17 mm
Visina	138 mm
Duljina	34 mm
Maks. debljina prednje ploče	17 mm
Sat stvarnog vremena	da
Podržani SPS protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	<100 ppm at 25 °C
Broj boja	16 M
Pokaz	s osvijetljenjem pozadine
Vrsta pokaza	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	10,1"
Rezervna baterija	Li-baterija, s mogućim punjenjem
Rezolucija zaslona	1280x800 pixels
Električna primljena snaga	14 W
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-30 ... 80 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 55 °C
Informacija o temperaturi okoline	For vertical mounting
Težina proizvoda	1.200 g
USB sučelje	da
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	VESA interface
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	Designer Studio
CPU podaci	1 GB RAM