

pillanat-csatlakozó QSSF-3/8-12-B

Cikkszám: 153170

FESTO

belső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	11 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Bulkhead
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	15.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	66 g
Felfogási mód	External hex A/F 24 External hexagon A/F 27
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	12 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz
Material release ring	POM
Material nut	Nikkelezett réz
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes