

Modul rukovanja EHMZ-ELCC-60-TB-KF-

Broj artikla: 8179239

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Pogonski manji zupčanik, efektivni promjer | 30,558 mm |
| Radni hod | 200 ... 800 mm |
| Potrebna ravnost prigradnih ploha | 0,1 mm/m |
| Zupčasti remen, istezanje | 0,17 % |
| Zupčasti remen, podjela | 3 mm |
| Položaj ugradnje | okomito |
| Konstruktivna struktura | Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Maks. ubrzanje | 50 m/s ² |
| Maks. brzina | 5 m/s |
| Točnost ponavljanja | ±0,05 mm |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Mehanička zaštita | IP20 |
| Temperatura okoline | 5 ... 45 °C |
| Maks. sila posmaka Fx | 300 N |
| Konstanta posmaka | 96 mm/U |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |