


# fordító-emelő modul EHMB-32-100

Cikkszám: 1098558

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtótengely átmérő	12 mm
Munkalöket	0 ... 100 mm
Méret	32
Forgásszög	végtelen
Fogasszík osztás	5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű típus	Fogasszík hajtás
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszíkjal
Hajtómű áttétel	3:1
Max. kimenő fordulatszám	300 1/min
Max. bemenő fordulatszám	900 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.hajtó nyomaték	6.7 Nm
Max. Fx előtoló erő	750 N
Üresjárási nyomaték	< 0.5 Nm
Gyártmány súlya	6,112 g
Material of drive shaft	Acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material toothed belt	Polikloroprén üvegszállal