

szervomotor EMMS-AS-100-L-HV-RR

Cikkszám: 1562986

FESTO

hajtás nélkül.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| A következő szabványnak felel meg: | IEC 60034 |
| Szigetelés védelmi osztály | F |
| Méretezési osztály EN 60034-1 szerint | S1 |
| Hőmérséklet felügyelet | PTC ellenállás |
| Védettség | IP54 |
| Elektromos csatlakoztatástechnika | Csatlakozó |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Engedély | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 565 V |
| Névleges feszültség, DC | 565 V |
| Tekercs kapcsolási fajta | Belső csillag |
| Number of pole pairs | 6 |
| Nyugalmi állapot forgató nyomaték | 10.93 Nm |
| Névleges forgató nyomaték | 6.29 Nm |
| Forgató nyomaték csúcs | 35.4 Nm |
| Névleges fordulatszám | 3,400 1/min |
| Max.fordulatszám | 4,040 1/min |
| Motor névleges teljesítménye | 2,240 W |
| Névleges áram, motor | 3.79 A |
| Csúcsáram | 24.8 A |
| Motor állandó | 1.66 Nm/A |
| Feszültség állandó, fázis-fázis | 98.93 mVmin |
| Fázis-fázis tekercs ellenállás | 1.98 Ohm |
| Fázis-fázis tekercs induktivitás | 7.76 mH |
| Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték | 6.8 kgcm ² |
| Gyártmány súlya | 9,100 g |
| Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés | 150 N |
| Megengedett sugárirányú tengelyterhelés | 650 N |
| Forgórész helyzetérzékelő | Rezolver |
| Forgó pozíció enkóder interfész | SIN/COS analóg jel |
| Forgó pozíció enkóder mérési elv | induktív |
| MTTF, alkomponens | 114 év, rotorhelyzet-jeladó |
| MTTFd, alkomponens | 228 év, rotorhelyzet-jeladó |