


fordító hajtómű DSM-25-270-HD-A-B

Cikkszám: 1369112

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Fordítási szög	0 ... 270 deg
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstruktív felépítés	Szárnylapát
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.5 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max. tengelyirányú erő	350 N
Max. sugárirányú erő	450 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Gyártmány súlya	950 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	Acél nikkelezett
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium ötvözet