


mágnesszelep

JMDH-5/2-3/4-D-4

Cikkszám: 14545

FESTO

elővezérlő szelep és kézi segédműködtetés nélkül, csatlakozó nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 bistabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	76 mm
Normál névleges átáramlás	6,000 l/min
Üzemi nyomás	2 ... 16 bar
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Védettség	IP65
Névleges méret	18 mm
Raszter méret	82 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 5599-1
Kézi segédműködtetés	nyomó
ISO kód	455
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Overlap	Positive overlap
Kapcsolási idő át	40 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közegehez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Hangnyomás szint	85 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	2,600 g
Felfogási mód	csatlakozólapra átmenő furattal és csavarral
82 vezérlő lefúvás csatlakozás	M5
84 vezérlő lefúvás csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozó lap 4-es méret ISO 5599-1szerint
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó lap 4-es méret ISO 5599-1szerint
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozó lap 4-es méret ISO 5599-1szerint
Pneumatikus csatlakozás 4	Csatlakozó lap 4-es méret ISO 5599-1szerint
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozó lap 4-es méret ISO 5599-1szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium