


kör keresztmetzetű henger

EG-2,5-5-PK-2

Cikkszám: 15883

FESTO

Micropneumatic



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	5 mm
Dugattyú átmérő	2,5 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	3.5 ... 7 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.9 N
Elvi minimális rugó visszaállító erő	0.5 N
Elvi maximális rugó visszaállító erő	1 N
Gyártmány súlya	2 g
Felfogási mód	ellenanyával
Pneumatikus csatlakozás	PK-2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	erősen ötvözött acél
Material seals	NBR
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cylinder barrel	Horganyzott sárgaréz