

Szabványos henger DNU-32- -PPV-A-S3

Cikkszám: 158844

FESTO

ISO 15552 szerint, profilos hengercső, érintés nélküli helyzetérzékeléshez, mindkét oldalon beállítható véghelyzet csillapítás.
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|---|
| Löklet | 1 ... 2,000 mm |
| Dugattyú átmérő | 32 mm |
| Dugattyúrúd menet | M10x1,25 |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| A következő szabványnak felel meg: | ISO 6431 |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet |
| Konstruktív felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | S3: henger korrózió- és saválló dugattyúrúddal, dugattyúrúd anya nemesacélból, lehúzó FKM-ből |
| Üzemi nyomás | 0.6 ... 12 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Csillapítási hossz | 19 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 393 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 462 N |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 26 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 483 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag információ, fedél | Alumínium |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet eloxált |