

# olajozó LOE-1/2-D-MIDI



Cikkszám: 159587

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	110 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Minimális átfolyás az olajozó funkcióhoz	8 l/min
Normál névleges átfolyás	6,100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	630 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bowl	PC