

# dugaszolható csatlakozó

## QSM-M3-3-I

Cikkszám: 153312

FESTO

Külső menet belső hatlappal.



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méret                                           | Mini                                           |
| Névleges méret                                  | 1.6 mm                                         |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | tömítő gyűrű                                   |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                    |
| Konstrukció                                     | Egyenes alak                                   |
| Csomagolási egység                              | 10                                             |
| Konstrukciós felépítés                          | Push-pull elv                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa                             |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 6 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi                             |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa                             |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás               | -0.95 ... 14 bar                               |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi                            |
| Maritime classification                         | see certificate                                |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                  |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás                |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 ... 80 °C                                  |
| Névleges meghúzási nyomaték                     | 0.48 Nm                                        |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz          | ± 55 %                                         |
| Gyártmány súlya                                 | 2.3 g                                          |
| Felfogási mód                                   | Internal hexagon A/F 1.5                       |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Külső menet: M3                                |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 3 mm külső átmérőjű csőhöz                     |
| A kioldó gyűrű színe                            | kék                                            |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                   |
| Material housing                                | Steel, nickel-plated                           |
| Material release ring                           | POM                                            |
| Material of tubing seal                         | NBR                                            |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes             |