


# vákuumszűrő VAF-PK-6

Cikkszám: 160239

FESTO

Inline-kivitel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.6 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szűrő finomság	50 µm
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Útmutítás az üzemi nyomáshoz	Alkalmazás csak nyitott vákuumrendszerekben
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	210 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	10 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás	PK-6 hollandi anyával
Material of union nut	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	Szövet PA
Material housing	PA
Kilökő impulzushoz alkalmas	≤ 8 bar