

tömítőgyűrű OL-M6

Cikkszám: 161180

FESTO

szivárgás mentes



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 3 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 435 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 100 °C
Kézi meghúzás szobahőmérsékleten	igen
Névleges meghúzási nyomaték	2.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	0.05 g
Pneumatikus csatlakozás	M6
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stops	Alumínium
Material seals	HNBR