

pillanat-csatlakozó QSSF-3/8-1/2-U

Cikkszám: 153777

FESTO

belső menettel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 11 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | Bulkhead |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Max.meghúzási nyomaték | 24 Nm |
| Gyártmány súlya | 66 g |
| Felfogási mód | External hexagon 1 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 3/8 NPT belső menet |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/2" külső átmérőjű csőhöz |
| Ambient temperature Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| A kioldó gyűrű színe | szürke |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Sárgaréz nikkelezett |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |