


# fojtó-visszacsapó szelep CRGRLA-1/8-B

Cikkszám: 161404

FESTO

korrózióálló, lengő csatlakozó belső menettel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	340 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	260 ... 420 l/min
Operating pressure MPa	0.03 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0.3 ... 10 bar
Operating pressure	4.35 ... 145 psi
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elfordíthatóság	360 fok/folyamatos fordítás nem megengedett
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	580 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	530 ... 590 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztasoba kategória	ISO class 4
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges méret	4 mm
Max.meghúzási nyomaték	6 Nm
Megengedett működtető nyomaték, szabályozócsavar	0.5 Nm
Gyártmány súlya	37.8 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	erősen ötvözött acél
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material swivel fitting	erősen ötvözött acél, rozsdamentes