

# mikroszűrő LFMA-3/4-D-MIDI-A

Cikkszám: 162655

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0,01 µm szűrőpatronnal, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Sorozat  | D  |
| Méret  | Midi   |
| Konstruktív felépítés                              | Szálas szűrő   |
| Szűrő finomság                                     | 0.01 µm  |
| Kondenzátum leeresztő                              | teljesen automatikus   |
| Üzemi nyomás                                       | 2 ... 12 bar   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten             | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint<br>Nemesgázok |
| Max. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 1,110 l/min  |
| Min. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 300 l/min  |
| Szűrő hatásfok                                     | 99.9999 %  |
| Csészevédő   | Fém védőkosár  |
| KBK korrózióállósági osztály                       | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                            |
| PWIS conformity                                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Közeg hőmérséklet                                  | 1.5 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                             | -10 ... 60 °C  |
| Maradék olaj tartalom                              | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Felfogási mód                                      | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb       |
| Beépítési helyzet                                  | függőleges +/- 5°  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                          | G3/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                          | G3/4   |
| Material housing                                   | Horgany présöntvény  |
| Material filter                                    | bórszilikát szál   |
| Material bowl                                      | PC   |
| Anyag megjegyzés                                   | RoHS konform   |
| Gyártmány súlya                                    | 650 g  |