


# mini szánegység SLT-10-20-P-A

Cikkszám: 170555

FESTO

precíz, terhelhető golyós vezetékkel és beállítható végütközökkel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	20 mm
Állítható véghelyzet tartomány/hossz	4 mm
Dugattyú átmérő	10 mm
Meghajtó egység üzemmódja	járom
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyós kalickás vezeték
Konstruktív felépítés	járom-kinematika
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.1 Nm
Max.erő, Fy	370 N
Max.erő, Fz	370 N
Max. Mx nyomaték	1.7 Nm
Max. My nyomaték	1.7 Nm
Max. Mz nyomaték	1.4 Nm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	79 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	94 N
Mozgatott tömeg	122 g
Gyártmány súlya	252 g
Alternatív csatlakozások	lásd a termék rajzát
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	HNBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes