


# lengőkarima SUA-100

Cikkszám: 157327

FESTO

ADVU, AEVU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LBN vagy LN, LSN.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 90 °C
Gyártmány súlya	1,285 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Alumínium ötvözet
Material mounting pin	Acél, ónozott
Material sleeve	Rugóacél
Material bearing	Műanyag
Material disc	Acél, ónozott
Material screws	Horganyzott acél
Material lock	Acél, ónozott
Material shaft	Acél védőbevonattal